

**Garant**
**HiPer-Drill Schneideinsatz h7, HB7630, Ø D: 27,75 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	231650 27,75
GTIN	4045197640628
Artikelklasse	21M

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz. Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

**Hinweis:**

Schnittdaten gelten für Grundelement  $5 \times D$ .

Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

für Grundelement Ø D: 27 mm

Vorschub  $f$  in INOX  $> 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,28 mm/U

**Technische Beschreibung**

für Grundelement Ø D	27 mm
Ø D	27,75 mm
Vorschub $f$ in INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,28 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Sorte	HB7630

Schneidstoff	HM
Spitzenwinkel	135 Grad
Anzahl Schneiden Z	2
Produktart	Schneideinsatz zum Bohren

---

## Zubehör

Torx Plus® Schraube Antrieb 15IP	231999 15IP
----------------------------------	-------------