

# Yale

## Zurrgurt 2-teilig mit Ratsche und Spitzhaken, Länge: 10m



### Bestelldaten

Bestellnummer	086120 10
GTIN	4025092352444
Artikelklasse	08Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Extra starke und dehnungsarme Polyesterbänder mit dauerhafter PU-Beschichtung (EN 12195-2). Robuste, korrosionsbeständige Ratschen und Spitzhaken mit einfacher Bedienung.

#### Verwendung:

Zum **Niederzurren**, **Befestigen** und **Zusammenspannen** von Bauteilen in der Werkstatt und zur Transportsicherung.

#### Hinweis:

Zurrgurte sind nicht farbcodiert. Farben können abweichen.

### Technische Beschreibung

Vorspannkraft bei Handkraft (50 daN)	300 daN
maximale Zurrkraft LC	2000 daN
Norm	EN12195-2
Länge	10 m
Gurtbreite	50 mm
Produktart	Zurrgurt