

Garant
VHM-Aufnahme konfigurierbar, für Schneidkopf-Ø D: 12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212000 12
GTIN	4045197659224
Artikelklasse	29W

Beschreibung
Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.

System Rundlaufgenauigkeit $\leq 10 \mu\text{m}$ durch Kombination von Kegel- und Plananlage.
Schaft auf ganzer Länge in h6 geschliffen – zum individuellen Ablängen und Freistellen.

Hinweis:

Maximale Frästiefe = $L_1 + l$; l = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.
Spannschlüssel = Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.

Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Schaft kann auf $\varnothing d_{1\text{min}}$ freigestellt werden.

Technische Beschreibung

Nutzlänge L_1	26 mm
minimaler freistellbarer Außen-Ø d_1	11,8 mm
für Schneidkopf-Ø D	12 mm
Schaft-Ø D_5 h6	12 mm
empfohlenes Anzugsmoment	10 Nm
Gesamtlänge L	126 mm
Serie	TopCut
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme

