

Garant
Kopierfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RD., Ø D: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212100 25
GTIN	4045197193599
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.

- **Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit.**
- **Stufenlose Neupositionierung der Wendeschneidplatte bei Schneidkantenverschleiß.**

Hinweis:

$a_{p\ max} = 1,5\ \text{mm}$.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	35 mm
$\varnothing D_1\ h6$	12,5 mm
Aufnahmegewinde M	M12
$\varnothing D_2$	20,7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Schneiden- $\varnothing D_c$	25 mm
passende Wendeschneidplatte	RD.. 0702
$\varnothing D_3$	18 mm

Anzahl Schneiden Z	5
Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für α_{\max}	16,21 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1,5 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,73 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219803
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2