

Garant**Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 160/10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215715 160/10
GTIN	4045197410696
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe. Für Aufnahmen nach DIN 2079 mit 4 zusätzlichen Befestigungsbohrungen. Technisch bedingt ohne Innenkühlung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	219812 (15IP; 5,0 Nm)
passende Wendeschneidplatte	AP.. 16..
Schneiden-Ø D _c	160 mm
Gesamtlänge L _{ges}	63 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Anzahl Schneiden Z	10

Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219812
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP