



Fräs-Wendeschneidplatte APHT 160432ER-46, SP6519, Typ: UNI



Bestelldaten

Bestellnummer	215776 UNI
GTIN	4045197503633
Artikelklasse	28E

Beschreibung

Hinweis:

Bitte diese Wendeplatten **nur mit Schraube Nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)** verwenden. Bei Verwendung von Wendeplatten mit $r \geq 3,2$ mm auf Trägern Nr. 215705, 215710, 215715 und 215717 muss der Plattensitz modifiziert werden.

Eckenradius: 3,2 mm

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Eckenradius	3,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	APHT 160432ER-46
Sorte	SP6519
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	45 m/min	S
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		