

Garant**Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Winkel γ : 30Grad****Bestelldaten**

Bestellnummer	215795 30
GTIN	4045197383228
Artikelklasse	210

Beschreibung**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

erzielbare Fasenlänge l	27,5 mm
erzielbare Fasenhöhe h	13 mm
Aufnahmebohrungs- \varnothing	22 mm
erzielbare Fasenbreite b	24 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
kleinster \varnothing D	17 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003
Winkel γ	30 Grad
größter \varnothing D ₁	65 mm

effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	3
Gesamtlänge L_{ges}	52 mm
Zahnvorschub bei h_{max}	0,2 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	9
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219814