

Garant**Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 100/8mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 215715 100/8 |
| GTIN | 4045197410672 |
| Artikelklasse | 210 |

Beschreibung**Ausführung:**

Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Aufnahmebohrungs-Ø | 32 mm |
| Schneiden-Ø D _c | 100 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 219812 (15IP; 5,0 Nm) |
| Gesamtlänge L _{ges} | 50 mm |
| passende Wendeschneidplatte | AP.. 16.. |
| Anzahl Schneiden Z | 8 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Schaftausführung | mit Bohrung |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad |
| Fräsverwendung | Eckfräsen |
| Teilung der Schneiden | ungleich |
| Innenkühlung | ja |
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| Produktart | Eckfräser |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m | 211750 5,0 |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP | 674252 15IP |
| Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig | 219812 |