

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte APMX 16..08 TR, HB7525, Typ: ST900****Bestelldaten**

Bestellnummer	215733 ST900
GTIN	4045197554444
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Plattenstärke: 5,76 mm

Eckenradius: 0,8 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,18 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,18 mm
Typ	ST900
passende Halter	AP..1604
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMX 16..08 TR
Sorte	HB7525
Schneidstoff	HM

Plattenstärke	5,76 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	340 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	235 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	195 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	190 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	175 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	140 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	150 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		