



Eckfräser 90° mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten ZD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	220800 32/3
GTIN	4059782500808
Artikelklasse	28R

Beschreibung

Ausführung:

Fräskörper mit Zylinderschaft sind mit $G = 6,3$ bei 30000 U/min gewuchtet. Aufsteckfräser und Fräser mit modularer Schnittstelle müssen zusammen mit der Aufnahme vor der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung gewuchtet werden. Die Konstruktion erlaubt die Aufnahme aller Radius-Wendeplatten bis $r_e=6,0\text{mm}$ ohne Modifikation des Trägers und ohne Längenkorrektur.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	135 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Schneiden-Ø D_c	32 mm
Auskraglänge L_1	75 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\text{max}}$	16 mm
passende Wendeschneidplatte	ZD.. 16M5
Wendeplattenschraube	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Anzahl Schneiden Z	3
Bohrzirkularfräsen a_p	4 mm
Ramplinglänge L für α_{max}	22,5 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	48 mm
Ramplingwinkel α_{max}	6,35 Grad

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
$\varnothing D_3$	16 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229900
---------------	--------