

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 0501 MOTN, für Kopier- und Planfräser,
HB7515, Typ: ST1400****Bestelldaten**

Bestellnummer	212184 ST1400
GTIN	4045197554178
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,15 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDHX 0501 MOTN

Typ: ST1400

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDHX 0501 MOTN
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7515

Vorschub f_z pro Zahn	0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	430 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	330 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	270 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	210 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	230 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		