

**Garant**

**Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 0501 MOTN, für Kopier- und Planfräser,  
HB7505, Typ: HART**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	212185 HART
GTIN	4045197302403
Artikelklasse	21A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.**

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 1,1$  mm.

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,08 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDHX 0501 MOTN

Typ: HART

**Technische Beschreibung**

Typ	HART
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDHX 0501 MOTN
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7505

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,08 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	275 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	275 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	250 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	125 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	155 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	140 m/min	H
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet	110 m/min	H
GG(G)	geeignet	240 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		