

Garant

**Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 0501 MOTN, für Kopier- und Planfräser,
HB7520, Typ: UNI**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212195 UNI
GTIN	4045197302427
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 1,1$ mm.

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDHX 0501 MOTN

Typ: UNI

Technische Beschreibung

Typ	UNI
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDHX 0501 MOTN
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7520
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	275 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	275 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	260 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	210 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	240 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		