

Garant

Fräs-Wendeschneidplatte RDEX 0702 MOSN, für Kopier- und Planfräser, HB7535, Typ: INOX

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212220 INOX
GTIN	4045197303516
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,18 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDEX 0702 MOSN

Typ: INOX

Technische Beschreibung

Typ	INOX
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDEX 0702 MOSN
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7535

Vorschub f_z pro Zahn	0,18 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	175 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	175 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	60 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		