

Garant

Fräs-Wendeschneidplatte RDHT 0702 MOFN, für Kopier- und Planfräser, HB7810, diamantbeschichtet, positiv, Typ: ALU

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212201 ALU
GTIN	4045197555663
Artikelklasse	21B

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,18 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDHT 0702 MOFN

Typ: ALU

Technische Beschreibung

Typ	ALU
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDHT 0702 MOFN
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7810

Vorschub f_z pro Zahn	0,18 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	400 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		