

Garant
**Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 16/2mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	215870 16/2
GTIN	4045197193032
Artikelklasse	210

Beschreibung
Verwendung:

Universeller Einsatz in allen Werkstoffen und zum Nutenfräsen.

Hinweis:

Aufnahmen für Fräser mit Gewinde siehe Katalog Teil 3.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Ø D ₁ h6	8,5 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003
Ø D ₂	12,7 mm
Aufnahmegewinde M	M8
Gesamtlänge L _{ges}	23 mm
Schneiden-Ø D _c	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	30 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,32 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	10,85 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219814