

Garant
**Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 19,7/3mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	215870 19,7/3
GTIN	4045197193049
Artikelklasse	210

Beschreibung
Verwendung:

Universeller Einsatz in allen Werkstoffen und zum Nutenfräsen.

Hinweis:

Aufnahmen für Fräser mit Gewinde siehe Katalog Teil 3.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Schneiden-Ø D _c	19,7 mm
Gesamtlänge L _{ges}	30 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003
Aufnahmegewinde M	M10
Anzahl Schneiden Z	3
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	37,4 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	36,4 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,98 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	14,55 mm
$\varnothing D_3$	16,7 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219814