

HEDI

Kabelaufroller, Typ: 10N



Bestelldaten

Bestellnummer	081194 10N
GTIN	4003644016969
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Kabelaufroller mit **geführter Auszugs- und Aufrollautomatik, Mehrfacharretierung pro Umdrehung**. Hochbruchfestes, geschlossenes **Kunststoffgehäuse**. Thermischer **Überlastschutz**, robustes H07RN-F Neopren-Kabel mit Kupplungsanschluss. Einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit **150° Schwenkbereich**.

Funktion:

IP24: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden.

Verwendung:

Verbesserte Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Kabel.

Hinweis:

Federgetriebene Schlauchaufroller siehe Nr. 080066 bis 080079.

Technische Beschreibung

Gehäusewerkstoff	Kunststoff
Höhe	275 mm
Typ	10N
Kabelaufbau	3G1,5

Material Kabel	Neopren-Gummi
Breite	185 mm
Nennleistung abgerollt	2000 (16 A) W
Länge	325 mm
Kabelklasse	H07RN-F
Kabellänge	10 m
Nennspannung	250 V
IP-Schutzart	IP 24
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Produktart	Kabelaufroller