



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA525



Bestelldaten

Bestellnummer	260098 CA525
GTIN	4960664679027
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 09T308 CA525 Sorte: CA525

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	HQ
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Sorte	CA525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen