



## Magnet-Schraubstock-Set VersaMAG, Typ: VERSA-01



### Bestelldaten

Bestellnummer	P07030 VERSA-01
GTIN	4014586896564
Artikelklasse	03F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kompakter sowie leistungsstarker Permanentmagnet mit Schraubstock zum werkzeuglosen Spannen von verschiedenen Bauteilen auf magnetischen Oberflächen.

- **Mobil, flexibel und schnell einsetzbar. Passt sich jedem Arbeitsplatz, dank Kompaktbauweise und extra-schmalen Permanentmagnet, an.**
- **Optimiert jeden Arbeitsplatz: Sauberes und sicheres Arbeiten bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.**
- **Modularsystem: Das einzigartige Modularsystem sorgt für sicheren Halt in unterschiedlichsten Arbeitssituationen und ist dabei stetig mit passendem Zubehör erweiterbar.**
- **Der Schraubstock hat einen Spannbereich von 108 mm und eine Backenbreite von 100 mm.**
- **Wechselbare Spannbacken in unterschiedlichen Höhen zum Spannen von größeren Materialien wie Bleche und Rohre.**
- **Dank innovativem 2-Rotorensystem bis zu 7800 N Haltekraft für sicheres Verspannen auf allen magnetischen Oberflächen – sogar im Dünoblechbereich (ab 4 mm Stärke).**
- **Spannen in engen Räumen oder vertikalen Ebenen? Dank Kompaktbauweise und extra-schmalen Permanentmagnet kein Problem.**
- **Präzise Ausrichtung des Permanentmagneten mithilfe einer 30%-igen Vormagnetisierung.**
- **Sicheres einspannen von Bauteilen zur weiteren Bearbeitung mit unterschiedlichen Elektrowerkzeugen, z.B. Winkelschleifer, Bohrschrauber, Sägen, MULTIMASTER etc.**

**Lieferumfang:**

1 × Permanentmagnet, 1 × Montageplatte, 1 × Schraubstock, 1 × Innensechskantschlüssel 3 mm, 1 × Zurring.

---

**Technische Beschreibung**

Länge A	212 mm
Gewicht	7,25 kg
Breite B	70 mm
Backenbreite	100 mm
Backenhöhe	40 mm
Magnet-Haltekraft	7800 N