

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020**

Bestelldaten

Bestellnummer	260140 HB7020
GTIN	4045197698827
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Spanbrecher	SM
Eckenradius	0,2 mm
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen