

**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA6525****Bestelldaten**

Bestellnummer	260098 CA6525
GTIN	4960664589210
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 09T308 CA6525 Sorte: CA6525

Spanbrecher: MQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 140 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 140 m/min
Spanbrecher	MQ
Hauptanwendung	M

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen