

Garant
DN.G 150604, Sorte: HB7415


Bestelldaten

Bestellnummer	250760 HB7415
GTIN	4045197667113
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 150604 HB7415 Sorte: HB7415
 Spanbrecher: TIM
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,25 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	TIM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 70 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen