



Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	260097 CA510
GTIN	4960664696475
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CC.T 09T304 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 140 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 450 m/min
Spanbrecher	HQ

Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen