



## Line Light Arbeitslicht, Typ: 1600

### Bestelldaten

Bestellnummer	081340 1600
GTIN	5708997000588
Artikelklasse	08C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Das Line Light Arbeitslicht ist aus einem extrudierten Acrylprofil mit **eingearbeiteter Linse** (Abstrahlwinkel 75°) und dadurch äußerst **robust und stoßfest**. Sie ist somit für den Einsatz unter **härtesten Bedingungen** konzipiert und liefert zuverlässig starkes und konzentriertes Licht in jedem Arbeitsraum. Mit **Akku für den mobilen Einsatz** mit zusätzlicher stirnseitiger Taschenlampe (150 Lumen).

Mit 24 V DC-Eingang zum direkten Anschluss an die Maschine oder über Transformator Nr. 081342 an die 230 V Netzspannung.

Die Lampe lässt sich in der Halterung drehen und blendfrei einstellen.

#### Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Verwendung:

Zur Installation am **Arbeitsplatz oder im Fahrzeug**.

#### Lieferumfang:

Arbeitslicht, 2 Clips und Fittings, Endstücke, Kabeleinführung / Spanner, 2 Verbindungsmuffen.

### Technische Beschreibung

Anzahl LEDs	216
Energieversorgung	Netzbetrieben
Lichtstrom	1300 lm
IP-Schutzart	IP 67
Leuchtmittel austauschbar	nein

Lichtleistung	18 W
Nennspannung	230 V
Abstrahlwinkel	75 Grad
ATEX-Zone	keine
Gesamtlänge	1600 mm
Kopf-Ø	25 mm
Produktart	Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

---

## Zubehör

Saugnapfhalter	081345
Magnethalter	081344