

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250762 HB7020 |
| GTIN          | 4045197699558 |
| Artikelklasse | 21G           |

**Beschreibung**

DN.G 150608 HB7020 Sorte: HB7020  
Spanbrecher: SM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

**Technische Beschreibung**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,5 - 5 mm      |
| Hauptanwendung                              | P               |
| Eckenradius                                 | 0,8 mm          |
| Vorschub $f$                                | 0,2 - 0,5 mm/U  |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 120 - 350 m/min |
| Spanbrecher                                 | SM              |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Schnittbedingung            | leicht unterbrochen           |
| Sorte                       | HB7020                        |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schrupp-Schichten             |
| Schneidstoff                | HM                            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608                   |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 4                             |
| Toleranz                    | M                             |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |