

**Garant****DN.G 110408, Sorte: HB7415**

## Bestelldaten

Bestellnummer	250754 HB7415
GTIN	4045197667106
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

DN.G 110408 HB7415 Sorte: HB7415  
Spanbrecher: TIM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 70 m/min

## Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 70 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	S
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	TIM

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen