



Kombileiter MultiMaster 5, Stufenanzahl: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	966101 5
GTIN	4003866403318
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Eine Leiter, 5 Modi: Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set Modus, Anlegeleiter sowie ausgefahrne Anlegeleiter.

Einfaches und schnelles Verstellen zwischen den Modi mittels Einhand-Bedienung und fein justierbarem Stützteil im 35 mm Raster.

Holme aus eloxiertem Aluminium, Stufen in 80 mm Tiefe mit Safer Step Technology. Genietete Stufen-Holm-Verbindung. Ergonomischer Transport dank 2 Rollen am Steigteil. Speziell geformtes Top mit Handgriff. Top kann an Innen- und Außenecken sowie an Masten angelegt werden, dadurch erhöhte Flexibilität und Vielseitigkeit. Top mit magnetischem Fach für Kleinteile sowie 2 Clip-Halter und zentraler Aussparung für Akkuschrauber oder ähnliches Werkzeug.

Norm:

DIN EN 131-4.

Technische Beschreibung

Sprossen-/Stufentiefe	80 mm
Breite zusammengeklappt	0,64 m

Stufenanzahl	5
Gewicht	11,4 kg
Norm	DIN EN 131-4.
Länge zusammengeklappt	1,83 m
Leiterlänge als Stehleiter	1,83 m
Stehleiter Arbeitshöhe ca.	3,15 m
Leiterlänge ausgefahren	2,88 m
Tiefe zusammengeklappt	0,23 m
Ablageschale vorhanden	ja
fahrbar	ja
Serie	MultiMaster
Anlegeleiter Arbeitshöhe ca.	3,7 m
Tritt Ausführung	Stufe
Material	Aluminium
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Mehrzweckleiter