



Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA4515



Bestelldaten

Bestellnummer	250796 CA4515
GTIN	4960664600632
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DNMG 150604 CA4515 Sorte: CA4515
 Spanbrecher: STD
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm
 Vorschub f : 0,05 - 0,7 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 110 - 360 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 m/min
Spanbrecher	STD
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	K
Vorschub f	0,05 - 0,7 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Sorte	CA4515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen