

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260148 HB7020
GTIN	4045197698841
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T302 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Spanbrecher	SM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Hauptanwendung	P

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen