

HEDI

Kabelaufroller, Typ: 15N



Bestelldaten

Bestellnummer	081194 15N
GTIN	4003644016990
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Kabelaufroller mit **geführter Auszugs- und Aufrollautomatik, Mehrfacharretierung pro Umdrehung**. Hochbruchfestes, geschlossenes **Kunststoffgehäuse**. Thermischer **Überlastschutz**, robustes H07RN-F Neopren-Kabel mit Kupplungsanschluss. Einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit **150° Schwenkbereich**.

Verwendung:

Verbesserte Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Kabel.

Hinweis:

Federgetriebene Schlauchaufroller siehe Nr. 080066 bis 080079.

Technische Beschreibung

Kabelklasse	H07RN-F
Typ	15N
Material Kabel	Neopren
Kabellänge	15 m
Breite	185 mm
Länge	325 mm

Kabelaufbau	3G1,5
Nennleistung abgerollt	2000 (16 A) W
Höhe	275 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff
Nennspannung	250 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Produktart	Kabelaufroller