



Flügeltürschrank Set mit Vollblech-Flügeltüren, Anzahl Schränke: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	949502 2
GTIN	4067263107781
Artikelklasse	90N

Beschreibung

Ausführung:

Korpus und Türen aus Stahlblech, Aufnahme von Fachböden im 40-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss** verschließbar. Nähere Informationen über Schließungen siehe Nr. 950050 – 950060. Mit Vollblech-Flügeltüren.

Lieferumfang:

2× Nr. 949501 Gr. 2000.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite	1000 mm
Gewicht	69 kg
Tiefe	400 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Griff Positionierung	mitte
Höhe	2000 mm
Nutzhöhe	1840 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Anzahl Fachboden	4
Materialstärke	0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	60 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	500 kg
Türöffnungswinkel	225 Grad
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Ordnerschrank

Zubehör

Zusatzfachboden Typ 1000	949514 1000
--------------------------	-------------