



Flügeltürschrank Set mit Fachböden, Anzahl Schränke: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	949532 2
GTIN	4067263107798
Artikelklasse	90N

Beschreibung

Ausführung:

Korpus und Türen aus Stahlblech, Aufnahme von Fachböden im 40-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss** verschließbar. Komplett mit **4 Fachböden** aus verzinktem Blech.

Lieferumfang:

2× Nr. 949531 Gr. 1950/A.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Griff Positionierung	mitte
Anzahl Fachboden	4
Tiefe	430 mm
Höhe	1950 mm

Modell	A
Nutzhöhe	1820 mm
Gewicht	74 kg
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Breite	950 mm
Materialstärke	0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	80 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	500 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Ordnerschrank

Zubehör

Zusatzfachboden Typ 950	949534 950
-------------------------	------------