



## KOMET KUB Centron® Bohrkronen für Wendeschneidplatten WOEX, Ø DC: 43mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 236650 43     |
| GTIN          | 4047109025745 |
| Artikelklasse | 24L           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Prozesssicher bis 8 (9)×D.
- Zentrierung durch Zentrierspitze und Führungsstollen.
- Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkronen.
- Ø der Führungsstollen ist abgestimmt auf Wendeschneidplatte mit 0,4 mm Eckenradien. Bei Durchgangsbohrungen kann der Ø des Führungsstollens mit Unterlegfolien abgestimmt werden.

#### Verwendung:

- Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.
- Mit Zentrierspitze Nr. 236655 – 236657.
- Mit Wendeschneidplatte Nr. 236740 – 237080.

#### Passend für:

Grundkörper Nr. 236652 – 236654.

#### Lieferumfang:

Bohrkronen inklusive Führungsstollen (Ersatzführungsstollen Nr. 236658).

Ab Ø 65 mm mit Wendeschneidplatten-Einsätzen (Wendeschneidplatten-Einsatz außen +1 mm im Ø einstellbar).

### Technische Beschreibung

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Schraube für Grundkörper    | 239655 20IP1              |
| Anzahl Schneiden Z          | 1                         |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 05T304               |
| Grundkörper-Größe           | 40                        |
| Wendeplattenschrauben-Set   | 239655 8IP2 (1,3 Nm)      |
| Zentrierspitze-Größe        | 40                        |
| Serie                       | KUB Centron®              |
| Nenn-Ø D                    | 43                        |
| Bohrverwendung              | Zentrierbohren            |
| Bohrverwendung              | bedingt Querbohren        |
| Bohrverwendung              | bedingt schräger Austritt |
| Bohrverwendung              | bedingt schräg Anbohren   |
| Innenkühlung                | ja                        |
| Produktart                  | Wendeplattenbohrer        |

## Zubehör

|  |              |
|--|--------------|
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP                | 674252 8IP   |
| KOMET® Grundkörper Ø DC 40 mm  | 236654 40    |
| KOMET KUB Centron® Zentrierspitze Hartmetall Typ 40                              | 236657 40    |
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 20IP1                             | 239655 20IP1 |
| KOMET KUB Centron® Zentrierspitze HSS Typ 40                                     | 236655 40    |
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 20IP                              | 239655 20IP  |
| KOMET® Grundkörper Ø DC 40 mm  | 236652 40    |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt<br>eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m | 211750 1,3   |
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP2                              | 239655 8IP2  |
| KOMET® Grundkörper Ø DC 40 mm  | 236653 40    |

KOMET KUB Centron® Zentrierspitze HSS Typ 40

236656 40