

**Garant****eco-QuickTurn Klemmdrehhalter DWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft- / Plattengröße: 25/08mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251903 25/08
GTIN	4045197651082
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

**Vorteil:**

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. **Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DWLNR/L 2525X08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 32 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 32 mm

Gesamtlänge L: 103,5 mm

Unterlegplatte: 259031 19

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	8 mm
--------------	------

Kopflänge L <sub>1</sub>	32 mm
Unterlegplatte	259031 19
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Schraube für Unterlegplatte	259025 1
Pratze	259038 10
ISO-Code Halter	DWLNR/L 2525X08
Schaftgröße	25 mm
Gesamtlänge L	103,5 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 19	259031 19
Unterlegplatte	259218
Schraube für Unterlegplatte	259167
Unterlegplatte	259214
Spannpratze	259354
Unterlegplatte Typ 11	259031 11
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	259025 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
	659906 500

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

---