



## Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA6525



### Bestelldaten

Bestellnummer	251754 CA6525
GTIN	4960664513215
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

VNMG 160408 CA6525 Sorte: CA6525

Spanbrecher: MQ

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 220 m/min

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	MQ

Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen