



Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA4515



Bestelldaten

Bestellnummer	251822 CA4515
GTIN	4960664600373
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	K
Spanbrecher	STD
Vorschub f	0,05 - 0,7 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,75 - 3 mm
Sorte	CA4515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen