



## Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA6525



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251826 CA6525 |
| GTIN          | 4960664472178 |
| Artikelklasse | 25E           |

### Beschreibung

VNMG 160412 CA6525 Sorte: CA6525

Spanbrecher: MS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,75 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 220 m/min

### Technische Beschreibung

|   |                     |
|---|---------------------|
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 60 - 220 m/min      |
| Spanbrecher                                 | MS                  |
| Hauptanwendung                              | M                   |
| Eckenradius                                 | 1,2 mm              |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen |
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,35 mm/U     |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,75 - 2,5 mm       |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Sorte                       | CA6525                        |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schrupp-Schichten             |
| Schneidstoff                | HM                            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160412                   |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 4                             |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |