

HOLEX®**DNMG 150608 Set 10-teilig, Sorte: HBX020****Bestelldaten**

Bestellnummer	250807 HBX020
GTIN	4045197663597
Artikelklasse	22D

Beschreibung

DNMG 150608 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe a_p : 1 - 5 mmVorschub f : 0,1 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	1 - 5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	PM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	HBX020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen