


DNMG 150608 Set 10-teilig, Sorte: HBX130

Bestelldaten

Bestellnummer	250807 HBX130
GTIN	4045197663610
Artikelklasse	22D

Beschreibung

DNMG 150608 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe a_p : 1 - 5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1 - 5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	MM
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min

Sorte	HBX130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen