

**Garant**
**Micro Ausdrehkopf Digital Ø 0,3 - 19,1 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	237498
GTIN	4045197816443
Artikelklasse	29W

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im Ø.**
**Digitale** Ausdrehköpfe mit **zusätzlicher, präziser Ablesemöglichkeit** auf **0,001 mm im Ø** über **digitale Anzeigeneinheit Nr. 237601** (separat bestellen).

Ø-Einstellung mit geringstem Umkehrspiel durch direktes Messsystem.

**Verwendung:**

Mit Schneideinsatz Nr. 237621, Adapter Nr. 237624 und Schneidplatte Nr. 237625.

**Technische Beschreibung**

Nutzlänge L <sub>1</sub>	32 mm
Schaft-Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Ø D <sub>3</sub>	7 mm
Außen-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

