



Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA6525



Bestelldaten

Bestellnummer	260196 CA6525
GTIN	4960664491827
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CC.T 09T304 CA6525 Sorte: CA6525

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 140 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 140 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Spanbrecher	GK

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen