

Garant

eco-QuickTurn Klemmdrehhalter DWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/08mm



Bestelldaten

Bestellnummer	251902 20/08
GTIN	4045197651051
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Vorteil:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. **Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DWLNR/L 2025X08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 32 mm

Gesamtlänge L: 91 mm

Unterlegplatte: 259031 19

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	32 mm
--------------------------------	-------

Schaftgröße	20 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 1
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Plattengröße	8 mm
ISO-Code Halter	DWLNr/L 2025X08
Kopflänge L ₁	32 mm
Unterlegplatte	259031 19
Pratze	259038 9
Gesamtlänge L	91 mm
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte	259218
Unterlegplatte Typ 11	259031 11
Unterlegplatte	259214
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	259025 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannpratze Typ 9	259038 9
Schraube für Unterlegplatte	259167
Spannpratze	259353
	659906 500

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

Unterlegplatte Typ 19

259031 19
