

## HEDI

### Kabelaufroller für F, B, PL, CZ, Typ: 10N



#### Bestelldaten

Bestellnummer	081195 10N
GTIN	4003644016976
Artikelklasse	08B

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Kabelaufroller mit **geführter Auszugs- und Aufrollautomatik, Mehrfacharretierung pro Umdrehung**. Hochbruchfestes, geschlossenes **Kunststoffgehäuse**. Thermischer **Überlastschutz**, robustes H07RN-F Neopren-Kabel mit Kupplungsanschluss. Einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit **150° Schwenkbereich**.

##### Funktion:

IP24: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden.

##### Verwendung:

Verbesserte Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Kabel.

##### Hinweis:

Federgetriebene Schlauchaufroller siehe Nr. 080066 bis 080079.

#### Technische Beschreibung

Länge	325 mm
Kabelklasse	H07RN-F
Nennleistung abgerollt	2000 (16 A) W
Gehäusewerkstoff	Kunststoff

Höhe	275 mm
Material Kabel	Neopren-Gummi
Typ	10N
Breite	185 mm
Kabelaufbau	3G1,5
Kabellänge	10 m
Nennspannung	250 V
IP-Schutzart	IP 24
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	E
Produktart	Kabelaufroller