

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7310**

## Bestelldaten

Bestellnummer	260152 HB7310
GTIN	4045197668196
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	N
Spanbrecher	AM
Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 4 mm
Sorte	HB7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen