

**Garant**

**eco-QuickTurn Klemmdrehhalter DWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/08mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	251902 25/08
GTIN	4045197651068
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

**Vorteil:**

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. **Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DWLNR/L 2525X08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 32 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 32 mm

Gesamtlänge L: 103,5 mm

Unterlegplatte: 259031 19

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	25 mm
-------------	-------

ISO-Code Halter	DWLN/L 2525X08
Pratze	259038 9
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	32 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Schraube für Unterlegplatte	259025 1
Unterlegplatte	259031 19
Plattengröße	8 mm
Gesamtlänge L	103,5 mm
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Unterlegplatte	259218
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	259025 1
Unterlegplatte Typ 19	259031 19
Spannpratze Typ 9	259038 9
Unterlegplatte Typ 11	259031 11

Unterlegplatte	259214
Spannpratze	259353
Schraube für Unterlegplatte	259167