

Garant**Klemmdrehhalter CKJNL 93°, für Wendeschneidplatten KNUX.., links, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251009 25/16
GTIN	4045197650689
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	CKJNR/L 2525M16
Pratze	259038 17
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L ₁	32 mm
Unterlegplatte	259031 6
Feder-Set	259044 3
Feder	259046 3
passende Wendeschneidplatte	KNUX 1604.. R/L
Plattengröße	16 mm
Schraube für Pratze	259021 3
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannpratze Typ 17	259038 17
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 4 mm	674242 4
Feder-Set10-teilig Typ 3	259044 3
Schraube für Spannpratze Typ 3	259021 3
Feder Typ 3	259046 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Unterlegplatte Typ 6	259031 6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600