


DNMG 150608, Sorte: CA510

Bestelldaten

Bestellnummer	250892 CA510
GTIN	4960664698363
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DNMG 150608 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: PH

Schnitttiefe a_p : 1 - 5 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,8 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1 - 5 mm
Spanbrecher	PH
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,25 - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schneidstoff	HM
Serie	eco-Klemmdrehhalter
Serie	Klemmdrehhalter
Serie	Bohrstange
Serie	QuickTurn-Klemmdrehhalter
Serie	Schneidkopf
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Wendeschneidplattenprofil	neutral