

**Garant**
**eco-QuickTurn Klemmdrehhalter DWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft- / Plattengröße: 20/08mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251903 20/08
GTIN	4045197651075
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

**Vorteil:**

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. **Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DWLNR/L 2025X08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 32 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 32 mm

Gesamtlänge L: 91 mm

Unterlegplatte: 259031 19

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	DWLNR/L 2025X08
-----------------	-----------------

Plattengröße	8 mm
Unterlegplatte	259031 19
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Schraube für Unterlegplatte	259025 1
Pratze	259038 10
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	32 mm
Gesamtlänge L	91 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannpratze	259354
Unterlegplatte	259214
Spannpratze Typ 10	259038 10
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	259025 1
Unterlegplatte Typ 11	259031 11
Unterlegplatte	259218
	659906 500

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

Unterlegplatte Typ 19	259031 19
Schraube für Unterlegplatte	259167