

**Garant****Klemmdrehhalter CKJNL 93°, für Wendeschneidplatten KNUX., links, Schaft- / Plattengröße: 32/16mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251009 32/16  |
| GTIN          | 4045197654656 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische Beschreibung**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Feder-Set                      | 259044 3        |
| Plattengröße                   | 16 mm           |
| Kopflänge L <sub>1</sub>       | 32 mm           |
| Pratze                         | 259038 17       |
| Schraube für Pratze            | 259021 3        |
| passende Wendeschneidplatte    | KNUX 1604.. R/L |
| Funktionsbreite L <sub>4</sub> | 40 mm           |
| Feder                          | 259046 3        |
| ISO-Code Halter                | CKJNR/L 3232P16 |
| Unterlegplatte                 | 259031 6        |
| Schaftgröße                    | 32 mm           |
| Gesamtlänge L                  | 170 mm          |
| Norm                           | Werksnorm       |
| Einsatzart                     | links           |
| Innenkühlung                   | nein            |

## Datenblatt

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Einstellwinkel $\kappa$ | 93 Grad           |
| Anwendung               | Längsdrehen außen |
| Anwendung               | Plandrehen        |
| Anwendung               | Längsdrehen außen |
| Produktart              | Klemmdrehhalter   |

### Zubehör

|  |             |
|--|-------------|
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,<br>Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600<br>cN·m | 659906 1600 |
| 8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze<br>Länge 50 mm                            | 659874 50   |
| Schraube für Spannpratze Typ 3   | 259021 3    |
| Spannpratze Typ 17   | 259038 17   |
| Feder-Set10-teilig Typ 3   | 259044 3    |
| Unterlegplatte Typ 6   | 259031 6    |
| Feder Typ 3  | 259046 3    |
| PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 4 mm  | 674242 4    |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,<br>Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600<br>cN·m | 659957 1600 |